

**Digitale beugelschroefmaat met meetpunt, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare digitale weergave met extra analoge aflezing. Robuuste metalen behuizing. Roterende meetspindel, HM-uitgeruste meetvlakken

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 54
Aflezing	0,001 mm
Aflezing	0,00005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Kalibratie	B1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale afwijking	4 µm
Batterijtype	Knoopcel
Aantal inbegrepen batterijen	1

Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Meettrommelindeling	1/50
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Beugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
Kalibratie Beugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
---	------------