

**Digitale beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare digitale weergave met extra analoge aflezing. Robuuste metalen behuizing.
Niet-roterende meetspindel

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Parallelliteit van de meetvlakken	4 µm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	4 µm
Batterijtype	Knoopcel
Aflezing	0,00005 inch
Meetschotel-Ø	20 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863

Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettrommelindeling	1/50
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
---	------------