

**Digitale beugelschroefmaat voor groefmeting, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare digitale weergave met extra analoge aflezing. Robuuste metalen behuizing.
Niet-roterende meetspindel

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Batterijtype	Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	4 µm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	B1
Aflezing	0,00005 inch
Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettrommelindeling	1/50
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
---	------------