

## Liggerpaar EGN-DUO 120×50, Liggerlengte: 2700mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	991346 2700
GTIN	4058255037421
Artikelklasse	96P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Kokervormig, koudgevormde profielen met vastgelaste flenzen. Elke flens heeft 5 sterke haken, voor een optimale plaatsing van lasten in palletstellingen. Vakbelasting maximaal 3060 kg per liggerpaar.

**Levering:**

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

**Kleur:**

RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Nieuwe liggers met diepte 50 mm kunnen alleen paarsgewijs met oude liggers diepte 40 mm worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

Toepassingsgebied	Stelling
Belastbaarheid per liggerpaar	3060 kg
Liggerlengte	2700 mm
Ligger type	LNS-DUO 120×50
Liggerhoogte	120 mm
Producttype	Ligger / traverse