

Liggerpaar LNS-DUO 110×50, Liggerlengte: 2700mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	991342 2700
GTIN	4058255037414
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

Kokervormig, koudgevormde profielen met vastgelaste flenzen. Elke flens heeft 5 sterke haken, voor een optimale plaatsing van lasten in palletstellingen. Vakbelasting maximaal 3060 kg per liggerpaar.

Levering:

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

Kleur:

RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

Opmerking:

Nieuwe liggers met diepte 50 mm kunnen alleen paarsgewijs met oude liggers diepte 40 mm worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Liggerlengte	2700 mm
Ligger type	LNS-DUO 110×50
Toepassingsgebied	Stelling
Belastbaarheid per liggerpaar	2460 kg
Liggerhoogte	110 mm
Producttype	Ligger / traverse