



## Led-werklampen voor ware kleuren COLOUR MATCH, Type: SUN4



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 081513 SUN4   |
| GTIN          | 5708997356579 |
| Artikelklasse | 08C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**COLOUR MATCH.** Speciale led met hoge CRI-waarde voor **perfecte kleurweergave** en extreem lange levensduur van de led. Perfect geschikt voor alle lak-, polijst-, reinigings- en voorbereidingswerkzaamheden. Ontworpen voor het gebruik in schilderswerkplaatsen. **Glazen lens verwisselbaar** en bestand tegen alle oplosmiddelsoorten, ook bij dagelijkse reiniging.

**SUNMATCH 4.** Handige oplaadbare accu-led-werklamp met 180° flexibele lampkop voor voorbereiding en kleuraanpassing. Met continue CCT-SCANFUNCTIE.

Met continue CCT-SCANFUNCTIE. Als deze optie is ingeschakeld, scant de lamp automatisch het oppervlak van het object met het volledige kleurenspectrum. Vergrendelen is op elk moment mogelijk. Optimaal voor het detecteren van lakdefecten.

#### Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief lader en laadstation.

### Technische beschrijving

|            |    |
|------------|----|
| CRI-waarde | 95 |
|------------|----|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Lichtkleur               | reële kleur |
| Gewicht                  | 270 g       |
| IP-klasse                | IP 65       |
| ATEX-zone                | geen        |
| Accuspanning             | 3,7 V       |
| Totale lengte            | 203 mm      |
| Accutype                 | Lithium-ion |
| Aantal inbegrepen accu's | 1           |
| Brandduur                | 2 - 10 h    |
| Energievoorziening       | Accuvoeding |
| Accucapaciteit           | 2,6 Ah      |
| Fabrikantnummer          | SUNMATCH 4  |
| Lichtstroom              | 50 - 500 lm |
| Totale breedte           | 89 mm       |
| Producttype              | Werklamp    |