



Haakse slijper GWS, Type: 30-230PB



Bestelgegevens

Bestelnummer	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:

- **Krachtige motor met Constant-elektronica, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.**
- **Hoge gebruikersbescherming door hoofd- en extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.**
- **Draaibaar beugelhandvat voor optimaal slijpen en doorslijpen.**
- **SDS-snelspanmoer en asvergrendeling.**

Voordeel:

Minder uitvaltijd door onderhoud

- **Dankzij het compacte ontwerp en de borstelloze motor van 2800 watt.**

Hoge toepassingsbescherming en veel comfort

- **Rem.**
- **Kickback Control.**
- **Restart Protection.**
- **Zachte aanloop.**
- **Beschermkap instelbaar zonder gereedschap**
- **Anti-vibratie zijhandgreep**

Led-weergave:

helpt de gebruiker met led-weergave bij de optimalisatie van de werkmethode.

Stroomkabel:

4 meter kabellengte voor comfort op de bouwplaats.

Vibration Cancelling Technology:

Het Vibration Cancelling System bereikt de laagste trillingsniveaus in het productsegment en maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk.

Protection-schakelaar:

onmiddellijk uitschakelen van het gereedschap wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat.

Inclusief SDS-snelspanmoer.

Technische beschrijving

Wattage	2800 W
Kabellengte	4 m
Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Kickbackstop	ja
Fabrikantnummer	GWS 30-230 PB
Breedte	334 mm
Nominale spanning	230 V
Lengte	524 mm
Bijzonderheid	Remsysteem
Bijzonderheid	PROtection-schakelaar
Energievoorziening	Netvoeding
Herstartblokkering	ja
Dodemansschakeling	ja
Maximale doorslijpdiepte	59 mm
Zachte aanloop	ja
Gewicht	5,9 kg
Draadaansluiting	M14
Hoogte	139 mm
Maximale schijf-Ø	230 mm
Maximaal toerental	6500 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper

