

**Afkort- en verstekzaag BITURBO op accu, Type: GCM18216DC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu-afkort- en verstekzaag.

- **Uitstekende zaagcapaciteit met een grote snijdiepte van 70 mm.**
- **Zeer mobiel dankzij gering gewicht en uitstekende ergonomie.**
- **Gebruikersinterface voor toerentalkeuze.**
- **Zaagbladwisseling zonder gereedschap.**

Levering:

Zaagblad Ø 216 mm, aandrukker, SDS-moer, GCY 42 Bluetooth-module.

Technische beschrijving

Maximale verstekhoek links	52 graden
Elektronische toerentalkeuze	ja
Maximale hellingshoek rechts	47 graden
Maximale hellingshoek links	47 graden
Zaagblad-Ø	216 mm
Maximale snijdiepte 45°	45 mm
Energievoorziening	Netvoeding

Maximale verstekhoek rechts	60 graden
Accuspanning	18 V
Maximaal toerental	4500 min ⁻¹
Zaagblad-boring-Ø	30 mm
Accutype	Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Gewicht	15,3 kg
Maximale snijlengte 90°	300 mm
Nominale spanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Fabrikantnummer	GCM 18V-216 DC
Maximale snijdiepte 90°	70 mm
Verpakking	Karton
Producttype	Zaag