

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614770 13
GTIN	4062406141318
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ringhoogte h_2	9,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	180 mm
Bekbreedte b	29 mm
Bekhoogte h_1	5,3 mm
Ring-Ø D	25,5 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutels