

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614770 7 |
| GTIN | 4067263001065 |
| Artikelklasse | 61B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Ring-Ø D | 17,5 mm |
| Bekbreedte b | 16,5 mm |
| Sleutellengte L | 136 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Sleutelwijdte | 7 mm |
| Ringhoogte h ₂ | 7,6 mm |
| Bekhoogte h ₁ | 3,9 mm |
| Ringstand | 0 graden |
| Aantal tanden | 72 |
| Nadraaihoek | 5 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Oppervlak | verchromd |
| Eindaanslag bezijde | nee |
| Klemfunctie bezijde | nee |
| met draaibare kop | nee |
| Ratel, omschakelbaar | nee |
| Producttype | Schroefsleutels |