

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614770 10
GTIN	4067263001096
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekbreedte b	22 mm
Ring-Ø D	20,8 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	160 mm
Ringhoogte h ₂	7,7 mm
Bekhoogte h ₁	4,8 mm
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutels