

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614770 14
GTIN	4067263001133
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Bekbreedte b	31,1 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ring-Ø D	27,3 mm
Sleutellengte L	193 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	9,7 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	5,3 mm
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutels