

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614770 30
GTIN	4067263001232
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	425 mm
Bekbreedte b	63,1 mm
Ring-Ø D	60 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	8,9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringhoogte h <sub>2</sub>	16,6 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutels