

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 21 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614770 21
GTIN	4067263001195
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ringhoogte h_2	13,9 mm
Ring- \varnothing D	42 mm
Bekbreedte b	46,7 mm
Bekhoogte h_1	7,3 mm
Sleutelwijdte	21 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	286 mm
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutels