

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614770 24
GTIN	4067263001218
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekhoogte h ₁	7,8 mm
Ringhoogte h ₂	14,7 mm
Ring-Ø D	47,1 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Bekbreedte b	51,6 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	325 mm
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutels