

**Garant****Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas, Aantal sleutels: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614775 4
GTIN	4062406141479
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Levering:**

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614770 in de maten 10; 13; 17; 19.

**Opmerking:**

Zie voor reserveroltassen nr. 614773.

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	4
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Sleutelwijdtematen	metrisch
Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutels

---

## Accessoires

Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 17 mm	614770 17
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 19 mm	614770 19
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm	614770 10
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 13 mm	614770 13