

Garant**Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614775 10
GTIN	4067263001300
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614770 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Opmerking:

Zie voor reserveroltassen nr. 614773.

Technische beschrijving

Aantal sleutels	10
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Sleutelwijdtematen	metrisch
Eindaanslag bekkzijde	nee
Klemfunctie bekkzijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee

Producttype

Schroefsleutels

Accessoires

Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 16 mm	614770 16
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 18 mm	614770 18
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 13 mm	614770 13
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 11 mm	614770 11
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm	614770 10
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 19 mm	614770 19
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 17 mm	614770 17
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 8 mm	614770 8
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 9 mm	614770 9
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 14 mm	614770 14