

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel met donkergrijs Eluplan-blad, Lengte: 1500/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920012 1500/2
GTIN	4067263001362
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel – elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de **hoogte van de hele werkplek** aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

Hefstaander geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

Opmerking:

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

- **Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop, tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.**
- **Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouw delen.**

Technische beschrijving

Gewicht	80 kg
Stekkertype ingang	F
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Oppervlak werkblad	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Model	eLevel
Diepte	800 mm
Laagdikte	2 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Nominale spanning	250 V
Materiaal werkblad	Eluplan
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Serie	Workstation
Werkblad diepte	800 mm
Breedte	1500 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Werkblad dikte	40 mm
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel