

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel met Eterlux-blad licht, Lengte: 1500/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920014 1500/2
GTIN	4067263001393
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Workstation eLevel** – elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de **hoogte van de hele werkplek** aangepast.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

**Hefstaander** geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

**Zij- en achterwand** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

**Opmerking:**

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

- **Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop, tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.**
- **Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouw delen.**

## Technische beschrijving

Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte	2,7 mm
Gewicht	80 kg
Werkblad dikte	40 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Model	eLevel
Werkblad diepte	800 mm
Materiaal werkblad	Eterlux
Serie	Workstation
Werkblad lengte	1500 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Breedte	1500 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Stekkertype ingang	F
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Nominale spanning	250 V
Diepte	800 mm
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Producttype

Werktafel