

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel met donkergrijs Eluplan-blad, Lengte: 2000/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920012 2000/2
GTIN	4067263001379
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel – elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de **hoogte van de hele werkplek** aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

Hefstaander geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

Opmerking:

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

- **Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop, tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.**
- **Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouw delen.**

Technische beschrijving

Nominale spanning	250 V
Werkblad dikte	40 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Diepte	800 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Model	eLevel
Oppervlak werkblad	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Materiaal werkblad	Eluplan
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Breedte	2000 mm
Werkblad diepte	800 mm
Stekkertype ingang	F
Hoogteverstelling traploos	ja
Werkblad lengte	2000 mm
Laagdikte	2 mm
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Serie	Workstation
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Gewicht	93 kg
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel