

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ met donkergrijs Eluplan-blad, Lengte: 1500/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920022 1500/2
GTIN	4067263001454
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel+ elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de hoogte van het werkblad aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar.**

Hefstaander geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar.**

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar.**

Opmerking:

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

- **Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.**
- **Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouw delen.**

Technische beschrijving

Model	eLevel+
Kleur oppervlak werkblad	donkergrijs
Serie	Workstation
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Nominale spanning	250 V
Principe van de hoogteverstelling	alleen met werkblad
Diepte	800 mm
Oppervlak werkblad	Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Hoogteverstelling traploos	ja
Materiaal werkblad	Eluplan
Werkblad dikte	40 mm
Werkblad diepte	700 mm
Toplaag werkblad	Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte	2 mm
Stekkertype ingang	F
Werkblad lengte	1500 mm
Hoogte met achterwand	1000 mm
Gewicht	90 kg
Breedte	1500 mm
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel