

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ met Eterlux-blad licht, Lengte: 1000/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920024 1000/2
GTIN	4067263001478
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel+ elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de hoogte van het werkblad aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar.**

Hefkolom geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar.**

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar.**

Opmerking:

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefuniteit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

- **Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.**
- **Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouw delen.**

Technische beschrijving

Serie	Workstation
Nominale spanning	250 V
Werkblad diepte	700 mm
Gewicht	78 kg
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Model	eLevel+
Hoogteverstelling traploos	ja
Breedte	1000 mm
Laagdikte	2,7 mm
Werkblad lengte	1000 mm
Werkblad dikte	40 mm
Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Stekkertype ingang	F
Principe van de hoogteverstelling	alleen met werkblad
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Materiaal werkblad	Eterlux
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Diepte	800 mm
Hoogte met achterwand	1000 mm
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel