

**TMSERROR, Type: GBH1821****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075515 GBH1821
GTIN	4059952528113
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**18 V accu-boorhamer met SDS-plus gereedschapsopname** en borstelloze motor.

- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Extreem robuust: Electronic Motor Protection schakelt de motor uit bij overbelasting; ook na een valtest van 2 m op beton nog volledig functioneel.**

**Levering:**

Accuboormer GBH 18V-21 Professional, 2 × 18V / 4,0 Ah accu, lader GAL 18V-40, L-Boxx.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

**Technische beschrijving**

Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Gewicht zonder accu	2,4 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Slagenergie	2 J

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale spiraalboor-Ø in beton	21 mm
Toerentalbereik	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Accucapaciteit	4 Ah
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Fabrikantnummer	GBH 18V-21
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Maximaal aantal slagen	5100 min <sup>-1</sup>
Gewicht inclusief accu	5,5 kg
Producttype	Boorhamer

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073853 B18
--	------------