

**Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch, Voor schroeven: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642813 M10
GTIN	4062406235512
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkraft. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Toepassing:**

Voor XZN-schroeven.

**Norm:**

**DIN 2324**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Voor schroeven	M
Lengte	55 mm
Ø aandrijfzijde	22 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Producttype	Dop

