


**Dopsleutel-bit, 1/4 inch E 6,3 met magneet, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 674273 13 |
| GTIN | 4062406235963 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Toepassing:

voor zeskantbouten en moeren DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Bit-zeskantschacht | E 6,3 |
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| totale lengte | 50 mm |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| met geïntegreerde magneet | ja |
| geschikt voor machines | ja |
| Producttype | Bit-gereedschap |

