

**Dopsleutel-bit, 1/4 inch E 6,3 met magneet, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	674273 7
GTIN	4062406235932
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Toepassing:

voor zeskantbouten en moeren DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	7 mm
Bit-zeskantschacht	E 6,3
totale lengte	50 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
met geïntegreerde magneet	ja
geschikt voor machines	ja
Producttype	Bit-gereedschap

