



## PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 2m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080240 2
GTIN	7391390097453
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C. PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8 × 12 mm 2 m ISO B.

#### Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling nr. 080285 en stalen nippel nr. 080290.

### Technische beschrijving

Slang binnen-Ø	8 mm
Slang buiten-Ø	12 mm
Materiaal	PU-spiraalslang
Kleur	blauw
bruikbare slanglengte	2 m
Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Maximale werkdruk	10 bar
Aansluiting steeknippel	1/4 inch

maximale barstdruk	35 bar
Producttype	Slang

---

## Accessoires

Veiligheidskoppeling Buitendraad Aansluit-buitendraad 1/4 inch	080285 1/4
Nippel met buitendraad Set 5-delig Aansluit-buitendraad 1/4 inch	080290 1/4