

Garant
GARANT Diabolo VHM-kogelfrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 1,2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	207372 1,2
GTIN	4045197600332
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:
GARANT Diabolo:

Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.

Kegelovergang met 1,5° (hoek α).

Tolerantie: radiuscontour = $\pm 0,005$ mm.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	2
Vrijloop-Ø D ₁	1,15 mm
Snijkant-Ø D _c	1,2 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	2,4 mm
Voeding f _z voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC	0,005 mm
Ø D ₂	2,5 mm
L ₂	27 mm
Schacht-Ø D _s	3 mm
Totale lengte L	75 mm
Snijlengte L _c	1,4 mm
Spiraelhoek	30 graden
Radius R	0,6 mm
Serie	Diabolo

Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05xD bij kopieerfreesen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	rood
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 50 HRC	geschikt	170 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	150 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	135 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	95 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		