

Garant
GARANT Diabolo VHM-kogelfrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	207372 5
GTIN	4045197600387
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:
GARANT Diabolo:

Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.

Kegelovergang met 1,5° (hoek α).

Tolerantie: radiuscontour = $\pm 0,005$ mm.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	20 mm
Snijkant-Ø D_c	5 mm
L_2	40 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC	0,048 mm
Vrijloop-Ø D_1	4,8 mm
Ø D_2	5,9 mm
Aantal tanden Z	2
Schacht-Ø D_s	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Snijlengte L_c	6 mm
Spiraelhoek	30 graden
Radius R	2,5 mm
Serie	Diabolo

Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05xD bij kopieerfreesen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	rood
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 50 HRC	geschikt	170 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	150 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	135 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	95 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------