

Garant
Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Ø D: 23,5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	216100 23,5
GTIN	4045197429605
Artikelklasse	210

Omschrijving
Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	30 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Maximale afschuin-Ø D_{max}	35,8 mm
Wisselplaatschroevenset	219805 (15IP; 3,8 Nm)
geschikte wisselplaat	SD.. 090308
Aantal snijkanten Z	4
Ø D	23,5 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Instelhoek κ	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard

Producttype

Fasenfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm

211750 3,8

Wisselplaatschroevenset10-delig

219804

Wisselplaatschroevenset10-delig

219805

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP

674252 15IP