

Garant
Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Ø D: 25mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	216100 25
GTIN	4045197133472
Artikelklasse	210

Omschrijving
Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Wisselplaatschroevenset	219805 (15IP; 3,8 Nm)
geschikte wisselplaat	SD.. 090308
Afkoppellengte L_1	27 mm
Maximale afschuin-Ø D_{max}	37,3 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ø D	25 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Instelhoek κ	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard

Producttype

Fasenfrees

AccessoiresPrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 15IP

674252 15IP

Wisselplaatschroevenset10-delig

219805

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 3,8 Nm

211750 3,8

Wisselplaatschroevenset10-delig

219804