

Garant**Fasenfrees 45°, met schroefdraad, Ø D: 23,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Artikelklasse	210

Omschrijving

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₁ h6	12,5 mm
geschikte wisselplaat	SD.. 090308
Afkoppellengte L ₁	23 mm
Opnamedraad M	M12
Maximale afschuin-Ø D _{max}	35,8 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Snijkant-Ø D _c	23,5 mm
Minimale insteek-Ø D _{min}	36 mm
Wisselplaatschroefenset	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	4

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219805
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219804
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8