

**Garant****Hoogrendement-fasenrees 45°, Cilinderschacht, Ø D: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216460 20
GTIN	4045197553065
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Toepassing:**

voor de effectieve bewerking van bijzonder kleine afschuiningen. Voor het voorwaarts en achterwaarts afschuinen met hoge snelheden.

**Achterwaarts afschuinen mogelijk vanaf maat 6.****Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,6** met steel nr. **674252 maat 6IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	20 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	120 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 05T104
Maximale afschuin-Ø $D_{\text{max}}$	26,7 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z	6
Ø D	20 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Instelhoek $\kappa$	45 graden

Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219828