

**EFFBE****Opstelement HPRSF, Maximale belastbaarheid: 850kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086004 850
GTIN	2050000971570
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren. Compacte opstelementen van elastomeer en metaal, slipvrij, met hoekuitlijning.

**Toepassing:**

Voor het opstellen van machines zonder bodemverankering. Nivellering is alleen aan de machine (extern) mogelijk.

**Opmerking:**

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar. Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 – SLM12.

**Technische beschrijving**

Opnamehoek W	120 graden
Maximale belastbaarheid	850 kg
Ø D	80 mm
Hoogte H	17 mm
Producttype	Antivibratie opstelement

