

**Garant****Fasenfrees 45°, met schroefdraad, Ø D: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216102 25
GTIN	4045197469946
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
geschikte wisselplaat	SD.. 090308
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Opnamedraad M	M12
Maximale afschuin-Ø D <sub>max</sub>	37,3 mm
Wisselplaatschroevenset	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Minimale insteek-Ø D <sub>min</sub>	37,5 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	35 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	23 mm
Aantal snijkanten Z	2

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219805
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219804
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8