

**Garant**
**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	216550 10
GTIN	4045197685520
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	42 mm
geschikte wisselplaat	260986 HB725-1
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Maximale afschuin- $\varnothing D_{max}$	32,5 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	100 mm
Aantal snijkanten Z	2
$\varnothing D$	10,4 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek voorwaarts	90 graden
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	219844
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®- profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0