

**Garant****SCLT 05T104 met diamantcoating, HB7810, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216463 ALU
GTIN	4045197658234
Artikelklasse	21B

**Omschrijving**

SCLT 05T104 met diamantcoating ALU Hoekradius: 0,4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,08 – 0,18 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,08 – 0,18 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SCLT 05T104
Soort	HB7810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	1000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	900 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	550 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		