

Garant
APGT 1003 PDTR, HB7805, Type: ALU

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215944 ALU |
| GTIN | 4045197658210 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving
Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p,max} = 4,8$ mm.

Bladdikte: 3,18 mm

Voeding f_z per tand: 0,12 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|----------------|
| Type | ALU |
| Voeding f_z per tand | 0,12 mm |
| ISO-code wisselplaat | APGT 1003 PDTR |
| Soort | HB7805 |
| Snijmateriaal | HM |
| Bladdikte | 3,18 mm |

Producttype

Wisselplaat voor het frezen