

**Garant****Fasenfrees 45°, met schroefdraad, Ø D: 8mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	216102 8
GTIN	4045197469908
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Opnamedraad M	M6
Wisselplaatschroevenset	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	23 mm
Afkoppellengte $L_1$	14 mm
Maximale afschuin- $\varnothing D_{\text{max}}$	20,2 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	8 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Minimale insteek- $\varnothing D_{\text{min}}$	20,4 mm
geschikte wisselplaat	SD.. 090308
$\varnothing D_2$	9,75 mm
Aantal snijkanten Z	1

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219805
Wisselplaatschroevenset10-delig	219804
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP