

Garant**APMT 100308 TR, HB7515, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Bladdikte: 3,5 mm

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding f_z per tand	0,1 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100308 TR
Soort	HB7515

Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	440 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	310 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	250 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	320 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	210 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	210 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		