

**Blaaspistool, kunststof met vaste pijp, Lengte blaaspijp: 90 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080250 90
GTIN	2050000970252
Artikelklasse	08A

Omschrijving**Uitvoering:**

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering.

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Levering:

Inclusief stalen steeknippel nr. **080290 gr. 1/4** en stalen slangaansluiting 8mm.

Opmerking:

De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Doorstroomwaarde: 500 l/min

Technische beschrijving

Lengte blaaspijp	90 mm
Doorstroomwaarde	500 l/min

Accessoires

Afschermplaat, transparant voor blaaspistool Buiten-Ø 100 mm	080256 100
Buis- en fluisternippelset	080257
Magneethouderset serie	080261
Nippel met buitendraad Set 5-delig Aansluit-buitendraad 1/4 inch	080290 1/4