



## KOMET® verzinker 45°, Weldonschacht, Voor DIN-schroeven met verzonken kop: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	216600 M10
GTIN	4047109003965
Artikelklasse	24D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het **afbramen** van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 – M20. Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

#### Opmerking:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.

### Technische beschrijving

Maximale afschuin- $\varnothing$ $D_{max}$	19 mm
geschikte wisselplaat	TO.. 0902
Schacht- $\varnothing$ $D_s$ h6	16 mm
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	14-6603
voor DIN-schroeven met verzonken kop	M10
Wisselplaatschroevenset	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Aantal wisselplaten	2
Verzink- $\varnothing$ D	7 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Inwendige koeling	nee
Verzinkhoek	90 graden
Producttype	Verzinkboren

---

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP7	239653 8IP7
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP	239653 8IP