



## KOMET® verzinker 45°, Weldonschacht, Voor DIN-schroeven met verzonken kop: M12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	216600 M12
GTIN	4047109013001
Artikelklasse	24D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het **afbramen** van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 – M20. Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

#### Opmerking:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	14-6603
geschikte wisselplaat	TO.. 0902
Wisselplaatschroevenset	239653 8IP7 (1,3 Nm)
voor DIN-schroeven met verzonken kop	M12
Maximale afschuin-Ø D <sub>max</sub>	23 mm
Aantal snijkanten Z	2
Aantal wisselplaten	2
Verzink-Ø D	11 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Inwendige koeling	nee
Verzinkhoek	90 graden
Producttype	Verzinkboren

---

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP	239653 8IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP7	239653 8IP7