

Garant**Fasenfrees 45°, met schroefdraad, Ø D: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216102 16
GTIN	4045197469915
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	28 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Maximale afschuin-Ø D_{max}	28,3 mm
Opnamedraad M	M10
geschikte wisselplaat	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Wisselplaatschroevenset	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Afkoppellengte L_1	18 mm
Minimale insteek-Ø D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Aantal snijkanten Z	2

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Wisselplaatschroevenset10-delig	219805
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219804