

Garant**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 1****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 216550 1 |
| GTIN | 4045197685506 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------------------|
| geschikte wisselplaat | 260982 HB725-1 |
| Maximale afschuin- \varnothing D_{max} | 16 mm |
| Wisselplaatschroef | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Totale lengte L_{totaal} | 70 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 20 mm |
| Schacht- \varnothing D_s h6 | 12 mm |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| \varnothing D | 1,2 mm |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |
| Afschuinhoek voorwaarts | 90 graden |
| Instelhoek κ | 45 graden |
| Inwendige koeling | ja |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Fasenfrees |

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 8IP

674252 8IP

Spanschroef Type 1

219795 1

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 1,2 Nm

211750 1,2