



KOMET® verzinker 45°, Weldonschacht, Voor DIN-schroeven met verzonken kop: M14



Bestelgegevens

Bestelnummer	216600 M14
GTIN	4047109013018
Artikelklasse	24D

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen** van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 – M20. Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

Opmerking:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TO.. 0902
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Wisselplaatschroevenset	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	14-660
voor DIN-schroeven met verzonken kop	M14
Maximale afschuin-Ø D _{max}	26 mm
Aantal snijkanten Z	1
Aantal wisselplaten	2
Verzink-Ø D	11 mm
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Inwendige koeling	nee
Verzinkhoek	90 graden
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP	239653 8IP
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP7	239653 8IP7