

Garant**APMT 100308 TR, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215922 INOX
GTIN	4045197601797
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,12 mm
Type	INOX
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100308 TR
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	600 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		