

Garant**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216550 6
GTIN	4045197685513
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	260982 HB725-1
Maximale afschuin- \varnothing D_{max}	21 mm
Afkoppellengte L_1	35 mm
Totale lengte L_{totaal}	90 mm
Schacht- \varnothing D_s h6	20 mm
Aantal snijkanten Z	2
\varnothing D	6,2 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek voorwaarts	90 graden
Instelhoek κ	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 1,2 Nm

211750 1,2

Spanschroef Type 1

219795 1

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 8IP

674252 8IP