

Garant**Hoogrendement-fasenrees 45°, Cilinderschacht, Ø D: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216460 12
GTIN	4045197482174
Artikelklasse	210

Omschrijving**Toepassing:**

voor de effectieve bewerking van bijzonder kleine afschuiningen. Voor het voorwaarts en achterwaarts afschuinen met hoge snelheden.

Achterwaarts afschuinen mogelijk vanaf maat 6.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,6** met steel nr. **674252 maat 6IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	24 mm
Schacht-Ø D_s h6	12 mm
Maximale afschuin-Ø D_{max}	18,5 mm
Wisselplaatschroevenset	219828 (6IP; 0,6 Nm)
geschikte wisselplaat	SC.. 05T104
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ø D	12 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Instelhoek κ	45 graden

Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Wisselplaatschroevenset10-delig	219828