


ZDET 16M532 FR-721, GH1, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	220826 ALU
GTIN	4059782504738
Artikelklasse	28E

Omschrijving
Advies:

bij het wisselen van de wisselplaten ook de schroeven vervangen. Reserveschroeven worden bij de wisselplaten geleverd.

Opmerking:

f_z voor $a_e = 0,3 \times D$.

f_z voor voorbereken tot $a_{p \max}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z voor ruwfrezes a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z voor nabewerken a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Plaatdikte S: 5 mm

Technische beschrijving

f_z voor nabewerken a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
f_z voor voorbereken tot $a_{p \max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
Type	ALU
f_z voor ruwfrezes a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Hoekradius	3,2 mm

Plaatdikte S	5 mm
ISO-code wisselplaat	ZDET 16M532 FR-721
Soort	GH1
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1640 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1370 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1095 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		